

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 40/12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250036 40/12
GTIN	4045197650214
Clasa articolului	21T

Descriere**Execuție:**

Bare de strunjit tip PCLNR la 95° pentru plăcuțe CN.

Descriere tehnică

Cod ISO Suport	A40T PCLNR/L12
Set de arcuri	259044 2
Set de știfturi elastice	259047 2
Mărimea plăcuței	12 mm
Șurub pentru pârgă cu articulație	259018 2
Portplăcuță	259031 2
Decalaj central L ₃	27 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1204..
Pârgă cu articulație	259015 2
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	50 mm
Lungimea totală L	300 mm
Înălțime de strângere L ₂	38,5 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
Ø cozii D _s	40 mm

Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 2 mm	674242 2
Pârghie cu articulație Tip 2	259015 2
Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 2	259047 2
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 2	259018 2
Portplăcuță Tip 2	259031 2
Set de arcuri 10 bucăți Tip 2	259044 2
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500