

**Garant**
**Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 40/16mm**


### Date comandă

Numărul de comandă	250037 40/16
GTIN	4045197654410
Clasa articolului	21T

### Descriere tehnică

Cod ISO Suport	A40T PCLNR/L16
Set de știfturi elastice	259047 4
Portplăcuță	259031 35
Decalaj central L <sub>3</sub>	27 mm
Mărimea plăcuței	16 mm
Pârghie cu articulație	259015 12
Ø minim al găurii prelabile D <sub>min</sub>	50 mm
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 11
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1606..
Set de arcuri	259044 6
Lungimea totală L	300 mm
Înălțime de strângere L <sub>2</sub>	38,5 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
Ø cozii D <sub>s</sub>	40 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D

Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

## Accesorii

Portplăcuță Tip 35	259031 35
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Set de arcuri 10 bucăți Tip 6	259044 6
Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 4	259047 4
Pârghie cu articulație Tip 12	259015 12
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 11	259018 11
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500