



KOMET® Plăcuță amovibilă, BK8430, Denumire tip W83: 23-030

Date comandă

Numărul de comandă	236535 23-030
GTIN	4047109199811
Clasa articolului	24Q

Descriere
Execuție:

Profil ascuțit, cu muchii așchietoare rotunjite și spațiu de formare a așchiilor sinterizat.

Notă:

Valorile de referință se raportează la KUB Quatron® 235500 – 235505.

În cazul utilizării cu KUB Quatron® 235500 – 235505, înjumătățiți valorile de avans.

Tip: ST1400

Cod ISO Plăcuță amovibilă: SOEX 07T308

Avans f în oțel < 900 N/mm²: 0,16 mm/rot

Descriere tehnică

Denumire	23-030
Avans f în oțel < 900 N/mm ²	0,16 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SOEX 07T308
Numărul de schimbări / tășuri	4
Categorie	BK8430

Tip	ST1400
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru găurire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	300 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	250 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	200 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	160 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	160 m/min	M
Umiditate maximă	recomandat		