

**Garant****Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 50/12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250036 50/12
GTIN	4045197654366
Clasa articolului	21T

**Descriere****Execuție:**

Bare de strunjit tip PCLNR la 95° pentru plăcuțe CN.

**Descriere tehnică**

Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 2
Cod ISO Suport	A50U PCLNR/L12
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	63 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1204..
Mărimea plăcuței	12 mm
Set de știfturi elastice	259047 2
Decalaj central $L_3$	35 mm
Portplăcuță	259031 2
Set de arcuri	259044 2
Pârghie cu articulație	259015 2
Lungimea totală L	350 mm
Înălțime de strângere $L_2$	48 mm
Unghi de reglare $\kappa$	95 grad
Ø cozii $D_s$	50 mm

Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

## Accesorii

Set de arcuri 10 bucăți Tip 2	259044 2
Pârghie cu articulație Tip 2	259015 2
Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 2	259047 2
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 2	259018 2
Portplăcuță Tip 2	259031 2
Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 2 mm	674242 2
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500