

Garant
CNMG 120408, Categorie: HB7020


Date comandă

Numărul de comandă	250060 HB7020
GTIN	4045197699237
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMG 120408 HB7020 Categorie: HB7020

Sfârâmător de așchii: SS

 Adâncime de tăiere a_p : 0,3 - 2,5 mm

 Avans f : 0,1 - 0,4 mm/rot

 Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 150 - 400 m/min

Descriere tehnică

Sfârâmător de așchii	SS
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2,5 mm
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	150 - 400 m/min
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Aplicația principală	P
Rază la colț	0,8 mm

Categorie	HB7020
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120408
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire