

Chingă rotundă portocalie 10000 kg, Lungime utilă: 1,5m**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 086285 1,5 |
| GTIN | 2050001735911 |
| Clasa articolului | 08Z |

Descriere**Execuție:**

Chingi rotunde extrem de rezistente (EN 1492-2) fără cusătură și căptușeală simplă rezistentă la frecare.

Aplicație:

Pentru ridicarea și deplasarea componentelor.

Notă:

Posibilitate de livrare până la următoarele sarcini de ridicare: 150 t (Poliester), 180 t (Dyneema).

Descriere tehnică

| | |
|--|----------------|
| Circumferința | 3 m |
| Lungime utilă | 1,5 m |
| Lățimea buclei | 91 mm |
| Capacitate portantă simplă directă WLL | 10000 kg |
| Capacitate portantă simplă strangulată WLL | 8000 kg |
| Capacitate portantă dublă WLL până la 7° | 20000 kg |
| Capacitate portantă dublă WLL 7° – 45° | 14000 kg |
| Capacitate portantă dublă WLL 45° – 60° | 10000 kg |
| Tip produs | Chingă rotundă |

