


**KOMET® Plăcuță amovibilă, BK8430, Denumire tip W83: 32-030****Date comandă**

Numărul de comandă	236535 32-030
GTIN	4047109199828
Clasa articolului	24Q

**Descriere****Execuție:**

Profil ascuțit, cu muchii așchietoare rotunjite și spațiu de formare a așchiilor sinterizat.

**Notă:**

**Valorile de referință se raportează la KUB Quatron® 235500 – 235505.**

În cazul utilizării cu KUB Quatron® 235500 – 235505, înjumătățiți valorile de avans.

Tip: ST1400

Cod ISO Plăcuță amovibilă: SOEX 090408

Avans  $f$  în oțel  $< 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,2 mm/rot

**Descriere tehnică**

Denumire	32-030
Avans $f$ în oțel $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,2 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SOEX 090408
Numărul de schimbări / tășuri	4
Categorie	BK8430

Tip	ST1400
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru găurire

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	300 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	250 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	200 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	160 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	160 m/min	M
Umiditate maximă	recomandat		