

Garant**Suport 90°, cilindric cu RI scurt, Tip: 16****Date comandă**

Numărul de comandă	239740 16
GTIN	4045197596222
Clasa articolului	23A

Descriere**Execuție:**

Model recomandat pentru mașinile CN, cu \varnothing precis al cozii, recomandat pentru prinderea standardizată în mandrinele **hidraulice** sau **de mare precizie**, pentru precizie și siguranță a procesului foarte ridicate.

Notă:

Țineți cont de mărimea de prindere a suportului și de capetele de alezat. Alte suporturi Cod 210550 – 210582 și Cod 212000.

Coadă tip: DIN 6535 HB cu h6

Recomandat pentru \varnothing găurii străpunse: 17,21 - 21,2 mm

Recomandat pentru \varnothing găurii înfrundate: 21,21 - 25,2 mm

Lungimea totală L: 108 mm

Lungime utilă L_1 : 65 mm

\varnothing cozii D_5 h6: 20 mm

Moment de strângere recomandat: 15 Nm

Descriere tehnică

Recomandat pentru \varnothing găurii înfrundate	21,21 - 25,2 mm
\varnothing cozii D_5 h6	20 mm
Recomandat pentru \varnothing găurii străpunse	17,21 - 21,2 mm
Lungime utilă L_1	65 mm
Moment de strângere recomandat	15 Nm
Lungimea totală L	108 mm
Serie	TopCut

Răcire interioară	da
Coadă tip	DIN 6535 HB cu h6
Tip produs	Portscula pentru freză cu fixare pe filet și teșitoare