



Lampă de control cu LED și baterie, Ø capului de iluminare: 25mm



Date comandă

Numărul de comandă	081421 25
GTIN	2050001694911
Clasa articolului	08C

Descriere

Execuție:

Lămpi de inspectare foarte robuste din **aluminu masiv** cu cap de iluminat cu LED. Mânerul cu bateria, incl. arborele flexibil, sunt protejate împotriva stropirii. 1× oglindă de inspecție INOX 40×65 mm incasabilă.

Descriere tehnică

Tip de baterii	LR6
Flux luminos	180 lm
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081559 LR6
Zonă ATEX	Nicio zonă ATEX
Lungimea totală	600 mm
Număr de baterii incluse	2
Ø cap	25 mm
Alimentare cu energie	Cu baterii

Unghi de proiecție a luminii	100 grad
Tip produs	Lampă de inspectare

Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii SL760	081560 SL760
Soclu magnetic	081413
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR6	081561 LR6
Set de oglinzi pentru lampa de control cu LED / lampa de atelier2 buc.	081427