

**Garant**
**Suport 90°, cilindric cu RI lung, Tip: 16**

**Date comandă**

Numărul de comandă	239745 16
GTIN	4045197593252
Clasa articolului	23A

**Descriere**
**Execuție:**

Model recomandat pentru mașinile CN, cu Ø precis al cozii, recomandat pentru prinderea standardizată în mandrinele **hidraulice** sau **de mare precizie**, pentru precizie și siguranță a procesului foarte ridicate.

**Notă:**

Țineți cont de mărimea de prindere a suportului și de capetele de alezat. Alte suporturi Cod 210550 – 210582 și Cod 212000.

Coadă tip: DIN 6535 HB cu h6

Recomandat pentru Ø găurii străpunse: 17,21 - 21,2 mm

Recomandat pentru Ø găurii înfrundate: 21,21 - 25,2 mm

Lungimea totală L: 160 mm

Lungime utilă L<sub>1</sub>: 105 mm

Ø cozii D<sub>s</sub> h6: 20 mm

Moment de strângere recomandat: 15 Nm

**Descriere tehnică**

Lungime utilă L <sub>1</sub>	105 mm
Recomandat pentru Ø găurii străpunse	17,21 - 21,2 mm
Recomandat pentru Ø găurii înfrundate	21,21 - 25,2 mm
Ø cozii D <sub>s</sub> h6	20 mm
Moment de strângere recomandat	15 Nm
Lungimea totală L	160 mm
Serie	TopCut

Răcire interioară	da
Coadă tip	DIN 6535 HB cu h6
Tip produs	Portscula pentru freză cu fixare pe filet și teșitoare