

Garant**CNMG 120408, Categorie: HB7020****Date comandă**

Numărul de comandă	250158 HB7020
GTIN	4045197699510
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Sfârâmător de aşchii	SM
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	120 - 350 m/min
Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Rază la colț	0,8 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 8 mm
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Categorie	HB7020
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120408

Numărul de schimbări / tășuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire