


CNMG 120404, Categorie: CA510

Date comandă

Numărul de comandă	250102 CA510
GTIN	4960664696826
Clasa articolului	25E

Descriere

CNMG 120404 CA510 Categorie: CA510
 Sfărâmător de aşchii: PQ
 Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 2,5 mm
 Avans f : 0,13 - 0,4 mm/rot
 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 180 - 590 m/min

Descriere tehnică

Sfărâmător de aşchii	PQ
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 2,5 mm
Rază la colț	0,4 mm
Condiție de tăiere	continuă
Aplicația principală	P
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	180 - 590 m/min
Avans f	0,13 - 0,4 mm/rot
Categorie	CA510

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120404
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire