


CNMG 120404, Categorie: CA6525

Date comandă

Numărul de comandă	250102 CA6525
GTIN	4960664513109
Clasa articolului	25E

Descriere

CNMG 120404 CA6525 Categorie: CA6525

Sfârâmător de așchii: MQ

Adâncime de tăiere a_p : 0,3 - 2 mm

Avans f : 0,05 - 0,25 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 60 - 220 m/min

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 220 m/min
Rază la colț	0,4 mm
Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Aplicația principală	M
Sfârâmător de așchii	MQ
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Categorie	CA6525

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120404
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire