

**CNMG 120408 Wiper, Categorie: CA510****Date comandă**

Numărul de comandă	250105 CA510
GTIN	4960664697076
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Sfărâmatore de aşchii	WP
Aplicația principală	P
Avans f	0,06 - 0,42 mm/rot
Condiție de tăiere	continuă
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 1,2 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	180 - 590 m/min
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	CA510
Codificare finisare / degroşare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120408
Numărul de schimbări / tăişuri	4

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire