

 **KOMET**
**KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuțe amovibile Coadă cilindrică, 5×D, Ø DC: 27mm**

**Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 236602 27     |
| GTIN               | 4047109190474 |
| Clasa articolului  | 24P           |

**Descriere**
**Execuție:**

- Cea mai înaltă performanță și durabilitate foarte mare datorită rezistenței optime a corpului de bază și tratamentului special al suprafeței.
- Cea mai bună acuratețe dimensională în cele mai dificile condiții de găurire.
- Costuri reduse de depozitare datorită plăcuțelor amovibile exterioare și interioare identice.
- Este posibilă găurirea cu decalaj al axei până la  $V_{max} = 0,25 \text{ mm}$ .  $\varnothing$  maxim =  $D + 0,5 \text{ mm}$  poate fi obținut prin modulare.

**Toleranța alezajului:**  $\varnothing D - 0,1 / + 0,35$

**Aplicație:**

- Pentru condiții extreme de prelucrare.

Cu plăcuțe amovibile Cod 236605 – 236610.

**Livrare:**

Inclusiv șuruburi de fixare (fără plăcuțe amovibile).

**Recomandare:**

La străpungere, reduceți avansul la 70%.

**Notă:**

Modelul cu coadă PSC se livrează la cerere.

Execuție 2×D și 3×D cu coadă ABS°, livrabil și în dimensiuni în inch, la cerere.

**Descriere tehnică**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Lungime utilă $L_1$                      | 135 mm               |
| $\varnothing$ cozii $D_s$                | 32 mm                |
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile | 239652 8IP6 (2,2 Nm) |

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Cod ISO Plăcuță amovibilă  | SOGX 09T308 28-...                 |
| Număr de dinți Z   | 1                                  |
| Lungimea cozii L <sub>s</sub>                                    | 60 mm                              |
| Serie  | KUB Pentron®                       |
| Ø nominal D  | 27                                 |
| pentru Ø inch  | 1 1/16 inch                        |
| Lungime activă L <sub>A</sub>                                    | 157 mm                             |
| Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuțe amovibile până la | 5×D                                |
| Coadă tip  | ISO 9766                           |
| Utilizare găurire  | Condiționat găurire de centruire   |
| Utilizare găurire  | Condiționat bombat                 |
| Utilizare găurire  | Condiționată găurirea transversală |
| Utilizare găurire  | Condiționată găurirea în set       |
| Utilizare găurire  | condiționat ieșire oblică          |
| Utilizare găurire  | Condiționată găurirea în set       |
| Răcire interioară  | da                                 |
| Strategie de aşchiere  | HPC                                |
| Tip produs   | Burghiu cu plăcuțe amovibile       |

## Accesorii

|   |             |
|---|-------------|
| Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP | 674252 8IP  |
| Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm           | 211750 2,2  |
| Set de șuruburi de strângere Torx Plus® 10 buc. Acționare 8IP6          | 239652 8IP6 |