

**Magnet plat, set de 2 buc. cu ștuț filetat, Neodim, Ø: 43mm****Date comandă**

Numărul de comandă	085937 43
GTIN	4069515000017
Clasa articolului	08Q

Descriere**Execuție:**

- **Magnet plat ecranat cu forță de prindere de 3 până la 6 ori mai mare în comparație cu magneții feritici.**
- **Suprafața cauciucată conferă rezistență la coroziune și protecția suprafeței.**
- **Cauciucarea mărește forțele de fixare laterale.**
- **Miez magnetic din neodim.**

Aplicație:

Nu zgârie și nu alunecă pe suprafețele vopsite.

Descriere tehnică

Înălțime	6 mm
Ø	43 mm
Materialul suprafeței	cauciucat
Filet	M6
Înălțime cu filet	21 mm
Forță de fixare nominală	85 N
Materialul miezului magnetic	Neodim

Fișă de date

Tip produs

Magnet plat