

**Magnet plat, set de 2 buc. cu bucășă filetată, Neodim, Ø: 43mm****Date comandă**

Numărul de comandă	085938 43
GTIN	4069515000116
Clasa articolului	08Q

Descriere**Execuție:**

- **Magnet plat ecranat cu forță de prindere de 3 până la 6 ori mai mare în comparație cu magneții feritici.**
- **Suprafața cauciucată conferă rezistență la coroziune și protecția suprafeței.**
- **Cauciucarea mărește forțele de fixare laterale.**
- **Miez magnetic din neodim.**

Aplicație:

Nu zgârie și nu alunecă pe suprafețele vopsite.

Notă:

Cârlige cu înșurubare cu filet exterior la Cod 085921.

Descriere tehnică

Ø	43 mm
Bucșă filetată	da
Materialul suprafeței	cauciucat
Înălțime	6 mm
Filet	M4
Înălțime cu filet	10,5 mm

Fișă de date

Forță de fixare nominală	85 N
Materialul miezului magnetic	Neodim
Tip produs	Magnet plat

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/085938-43>