



## Lanternă de frunte cu LED, Tip: H7R.2



### Date comandă

Numărul de comandă	081486 H7R.2
GTIN	4029113729802
Clasa articolului	04B

### Descriere

#### Execuție:

Lămpi de frunte LED de înaltă calitate și puternice. **Lumină foarte puternică**, cu posibilitate de focalizare și intensitate reglabilă continuu. Cu mai multe moduri de iluminare.

Reîncărcabil. Cu acumulator Li-Ion și încărcător USB.

#### Funcționare:

IP20: Există protecție la introducerea de corpuri străine cu  $\varnothing < 12$  mm, dar trebuie evitată totuși atingerea și în plus, nu prezintă niciun fel de protecție la apă.

### Descriere tehnică

Se livrează cu husă și curea	nu
Distanță de iluminare	50 - 160 m
Tensiunea acumulatorului	3,7 V
Durata de iluminare	4 - 30 h
Advanced Focus System (AFS)	da
Flux luminos	20 - 300 lm
Greutate	165 g
Denumirea producătorului	H7R.2
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea

Smart Light Technology (SLT)	da
Capacitate acumulator	1,4 Ah
Ø cap	35 mm
Rapid Focus	da
Clasă de protecție IP	IP X6
Zonă ATEX	Nicio zonă ATEX
Număr de acumulatori incluse	1
Tip acumulator	Litiu-Ion
Iluminare cu intensitate variabilă	da
Tip produs	Lanternă de frunte