

Mașină de etichetat, Tip: LM640CB**Date comandă**

Numărul de comandă	085500 LM640CB
GTIN	3026982021045
Clasa articolului	08U

Descriere**Execuție:**

Aparate robuste, mobile pentru producerea rapidă a etichetelor din plastic cu lipire automată. Imprimare termică de durată. Alimentare cu energie prin intermediul acumulatorilor reîncărcabile Li-Ion, încărcător la rețea. Prelucrare simplă a textelor cu ajutorul tastelor cu acces rapid. Etichetare ușoară în mișcare. Mașină de etichetat modernă, compactă și versatilă. LabelManager Executive 640 CB este potrivită atât pentru benzile standard D1, cât și pentru benzile de înaltă calitate cu lățimi de la 6 mm la 24 mm, disponibile într-o varietate de culori și modele. Încercați confortul etichetării în mișcare cu LabelManager Executive 640 CB. Concepută pentru profesioniștii mobili, acumulatorul reîncărcabil Li-Ion și designul compact facilitează crearea etichetelor oriunde v-ați afla. Mânerul texturat oferă confort chiar și în timpul utilizării prelungite și reflectă angajamentul nostru față de o ergonomie excelentă. Cu ecranul de înaltă rezoluție pentru lizibilitate excelentă și navigare intuitivă și clară a meniurilor, LabelManager Executive 640 CB stabilește un nou standard pentru crearea și personalizarea etichetelor. În plus, operarea ușor de utilizat a LabelManager Executive 640 CB și opțiunile de conectivitate duală, precum tehnologia Bluetooth cu consum redus de energie și USB-C, permit stocarea unui număr practic nelimitat* de etichete personalizate prin intermediul aplicațiilor software DYMO pentru dispozitive mobile și desktop, promovând un flux de lucru optimizat și eliminând necesitatea conectării dispozitivului. Indiferent dacă organizați sau lucrați la locul de muncă, LabelManager Executive 640 CB vă oferă o eficiență și o precizie de neegalat în sarcinile de etichetare. Aparatul este compatibil cu benzile standard D1 și de înaltă performanță, cu o lățime

cuprinsă între 6 mm și 24 mm. Mobilitate ușoară cu acumulatorul Li-Ion reîncărcabil. Design mic, cu dimensiuni compacte și suprafață texturată, pentru o prindere ergonomică. Afișaj color mare, de înaltă rezoluție (240×320 pixeli) pentru o lizibilitate excelentă. Conectivitate duală prin intermediul tehnologiei USB-C și Bluetooth cu consum redus de energie, eliminând necesitatea conectării dispozitivelor. Capacitate de stocare unui număr practic nelimitat* de etichete prin intermediul aplicației DYMO LabelManager Executive Connect și al software-ului DYMO Connect for Desktop. Acces direct la aplicația DYMO LabelManager Executive Connect și la software-ul DYMO Connect for Desktop. Compatibilitate directă cu mai multe dispozitive (PC, Mac, smartphone și tabletă) și sisteme de operare (Android/iOS). Cu ecran tactil multicolor, posibilitate de imprimare a graficelor, codurilor de bare și logo-urilor, cu rezoluție de 300 dpi. Interfață USB-C și Bluetooth.

Caracteristică:

Data și ora, serializare (numerotare automată), coduri de bare (EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-e, COD 128B, COD 39), oprire automată, imprimare verticală, imprimare în oglindă, previzualizare, afișaj WYSIWYG, zoom, cod QR prin intermediul software-ului conectat. Stiluri de font: Normal, bold, italic, contur, umbră, bold+italic și combinațiile acestora cu subliniere. Dimensiuni font: 8pt, 10pt, 12pt, 16pt, 20pt, 24pt, 32pt, 40pt, 46pt. Linii de imprimare max.: 5 Sistem de imprimare: Transfer termic. Rezoluție: 180 dpi Limbi: Cehă, daneză, germană, estonă, engleză, spaniolă, franceză, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, olandeză, norvegiană, poloneză, portugheză, română, slovacă, finlandeză, suedeză, turcă

Aplicație:

Etichetele se lipesc pe aproape toate suprafețele netede și degresate.

Livrare:

Inclusiv bandă negru pe alb și instrucțiuni de utilizare. Mașină de etichetat LabelManager 1x D1 bandă pentru imprimantă standard Acumulator reîncărcabil Cablu USB-C (USB-C la USB-C) Instrucțiuni sintetice

Notă:

Se pot seta diferite versiuni de limbi. Se livrează din depozit cu tastatură germană, tastatură franceză se poate livra în scurt timp.

Descriere tehnică

Număr de rânduri de text	5
Număr de fonturi	12
Tip acumulator	Litiu-Ion
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Denumirea producătorului	LabelManager™ Executive 640 CB
Înălțime	75 mm
Lățime	150 mm
Particularitate	Bluetooth

Fișă de date

Particularitate	USB-C
Lungime	185 mm
Model tăietor de bandă	automat
Layout tastatură	QWERTZ
Număr mărimi de scriere	9
Bandă pentru imprimantă recomandată	D1
Lățimi posibile ale benzii de scris	6 până la 24 mm
Greutate cu acumulator	695 g
Tip produs	Mașină de etichetat