

 **KOMET**
KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuțe amovibile Coadă cilindrică, 5×D, Ø DC: 33,2mm

Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 236602 33,2 |
| GTIN | 4047109201835 |
| Clasa articolului | 24P |

Descriere
Execuție:

- Cea mai înaltă performanță și durabilitate foarte mare datorită rezistenței optime a corpului de bază și tratamentului special al suprafeței.
- Cea mai bună acuratețe dimensională în cele mai dificile condiții de găurire.
- Costuri reduse de depozitare datorită plăcuțelor amovibile exterioare și interioare identice.
- Este posibilă găurirea cu decalaj al axei până la $V_{\max} = 0,25 \text{ mm}$. \varnothing maxim = $D + 0,5 \text{ mm}$ poate fi obținut prin modulare.

Toleranța alezajului: $\varnothing D - 0,1 / + 0,35$

Aplicație:

- Pentru condiții extreme de prelucrare.

Cu plăcuțe amovibile Cod 236605 – 236610.

Livrare:

Inclusiv șuruburi de fixare (fără plăcuțe amovibile).

Recomandare:

La străpungere, reduceți avansul la 70%.

Notă:

Modelul cu coadă PSC se livrează la cerere.

Execuție 2×D și 3×D cu coadă ABS®, livrabil și în dimensiuni în inch, la cerere.

Descriere tehnică

| | |
|---------------------------|--------|
| Lungime utilă L_1 | 170 mm |
| Număr de dinți Z | 1 |
| \varnothing cozii D_s | 40 mm |

| | |
|--|------------------------------------|
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | SOGX 110408 38-... |
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile | 239652 15IP1 (2,8 Nm) |
| Lungimea cozii L _s | 68 mm |
| Serie | KUB Pentron® |
| Ø nominal D | 33,2 |
| Lungime activă L _A | 195 mm |
| Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuțe amovibile până la | 5×D |
| Coadă tip | ISO 9766 |
| Utilizare găurire | Condiționat găurire de centruire |
| Utilizare găurire | Condiționat bombat |
| Utilizare găurire | Condiționată găurirea transversală |
| Utilizare găurire | Condiționată găurirea în set |
| Utilizare găurire | condiționat ieșire oblică |
| Utilizare găurire | Condiționată găurirea în set |
| Răcire interioară | da |
| Strategie de așchiere | HPC |
| Tip produs | Burghiu cu plăcuțe amovibile |

Accesorii

| | |
|--|--------------|
| Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP | 674252 15IP |
| Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,8 Nm | 211750 2,8 |
| Set de șuruburi de strângere Torx Plus®10 buc. Acționare 15IP1 | 239652 15IP1 |