


KOMET Reamax® TS Suport DAH® Zero Coadă cilindrică, scurt, Pentru Ø capului de alezare: 20-21,99mm

Date comandă

Numărul de comandă	239930 20-21,99
GTIN	
Clasa articolului	27E

Descriere
Execuție:

Suportul este pretensionat și reglat la o concentricitate < 0,005 mm. Pentru o precizie a concentricității < 3 µm, durabilitate mai mare și siguranță sporită a execuției.

Adaptat pentru:

Capete de alezat Cod 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Livrare:

Suport pentru capete de alezat complet cu șurub de tragere, cheie fixă pentru șuruburi de tragere și cheie de acționare.

Vă rugăm să comandați separat cheia pentru șuruburi cu locaș hexagonal, dacă este necesară.

Descriere tehnică

Lungimea totală L _{ges}	145 mm
Cheie fixă Cod 239901	SW5
Lungimea cozii L _s	50 mm
Lungime activă A	80 mm
Șurub de tragere Cod 239900	2
Cheie de acționare Cod 239902	SW2,5 (2,5Nm)
Pentru Ø capului de alezare	20 - 21,99 mm
Ø cozii D _s h6	20 mm
Tip de coadă	scurt
Răcire interioară	da

Tip produs

Alezor

Accesorii

Șurub de tragere Tip 2

239900 2

Cheie fixă pentru șuruburi de tragere Acționare SW5

239901 SW5