

Garant GRIDLINE

Dulap vertical pentru panou perforat, lățime 30G cu uși batante din tablă masivă, Înălțime: 2000mm



Date comandă

Numărul de comandă	942141 2000
GTIN	4069515001069
Clasa articolului	9GI

Descriere

Execuție:

Dulapuri verticale cu pereți perforați, cu extrageri și uși cu balamale, întărite la interior și care pot fi încuiate cu mâner glisant Haptoprene® din 2 componente, cu încuietoare cu cilindru cu știft. Cu deschideri verticale cu □ 9×9mm la interval de 37 mm, pentru prinderea cârligelor și a suporturilor GARANT easyFix, precum și a accesoriilor pentru panoul perforat. Panourile perforate pot fi reglate la intervale de 25 mm. Panourile perforate sunt ghidate de șine telescopice. Capacitate portantă pentru fiecare deschidere în parte 80 kg.

Suprafața utilă a ambelor părți per extensie verticală 2,2 m². **Cu închidere de siguranță detașabilă individuală.**

Culoare:

În variantă standard, corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Accesorii potrivite precum cârligele și suporturile GARANT easyFix etc. sunt prezentate în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Fișă de date

Înălțime utilă deschidere verticală	1692 mm
Lățime în G	30
Adâncime	700 mm
Execuție	Dulap vertical cu panou perforat
Adâncime în G	28
Înălțime	2000 mm
Lățime	750 mm
Greutate	146 kg
Capacitate portantă a deschiderii verticale	80 kg
Adâncime utilă deschidere verticală	656 mm
Număr de deschideri verticale	2
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Tip produs	Dulap vertical

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/942141-2000>