

Garant GRIDLINE

Dulap vertical pentru panou perforat, lățime 40G cu uși batante din tablă masivă, Înălțime: 2000mm



Date comandă

Numărul de comandă	942171 2000
GTIN	4069515001106
Clasa articolului	9GI

Descriere

Execuție:

Dulapuri verticale cu pereți perforați, cu extrageri și uși cu balamale, întărite la interior și care pot fi încuiate cu mâner glisant Haptoprene® din 2 componente, cu încuietore cu cilindru cu știft. Cu deschideri verticale cu □ 9×9mm la interval de 37 mm, pentru prinderea cârligelor și a suporturilor GARANT easyFix, precum și a accesoriilor pentru panoul perforat. Panourile perforate pot fi reglate la intervale de 25 mm. Panourile perforate sunt ghidate de șine telescopice. Capacitate portantă pentru fiecare deschidere în parte 80 kg.

Cu siguranță individuală la tragere.

Livrare:

3 × tăvi de depozitare cod 942197 ref. 28; 4 × suporturi universale GARANT easyFix la 45° cod 955590 ref 75; 4 × suporturi universale GARANT easyFix la 90° cod 955600 ref. 100×100.

Culoare:

În variantă standard, corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Accesorii potrivite precum cârligele și suporturile GARANT easyFix etc. sunt prezentate în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Înălțime utilă deschidere verticală	1692 mm
Adâncime utilă deschidere verticală	656 mm
Greutate	186 kg
Lățime	1000 mm
Execuție	Dulap vertical cu panou perforat
Înălțime	2000 mm
Lățime în G	40
Capacitate portantă a deschiderii verticale	80 kg
Adâncime în G	28
Adâncime	700 mm
Număr de deschideri verticale	3
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Tip produs	Dulap vertical

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/942171-2000>