



## KOMET Reamax® TS Suport Coadă cilindrică, lung, Pentru Ø capului de alezare: 27-34,99 mm



### Date comandă

Numărul de comandă	239890 27-34,99
GTIN	4047109280137
Clasa articolului	27E

### Descriere

#### Adaptat pentru :

Capete de alezat Cod 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

#### Livrare:

Suport pentru capete de alezat complet cu șurub de tragere, cheie fixă pentru șuruburi de tragere și cheie de acționare.

Vă rugăm să comandați separat cheia pentru șuruburi cu locaș hexagonal, dacă este necesară.

Răcire interioară: da

Lungime activă A: 180 mm

Lungimea totală  $L_{ges}$ : 236 mm

Lungimea cozii  $L_s$ : 56 mm

Ø cozii  $D_s$ , h6: 25 mm

Șurub de tragere Cod 239900: 4

Cheie fixă Cod 239901: SW8

### Descriere tehnică

Lungime activă A	180 mm
Șurub de tragere Cod 239900	4
Cheie de acționare Cod 239902	SW3 (5Nm)
Lungimea totală $L_{ges}$	236 mm
Cheie fixă Cod 239901	SW8
Lungimea cozii $L_s$	56 mm
Pentru Ø capului de alezare	27 - 34,99 mm

Ø cozii D <sub>s</sub> h6	25 mm
Tip de coadă	lung
Răcire interioară	da
Tip produs	Alezor

## Accesorii

Cheie fixă pentru șuruburi de tragere Acționare SW8	239901 SW8
Șurub de tragere Tip 4	239900 4