


**KOMET Reamax® TS Suport DAH® Zero Coadă cilindrică, scurt, Pentru Ø capului de alezare: 35-41,99mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	239930 35-41,99
GTIN	
Clasa articolului	27E

**Descriere**
**Execuție:**

Suportul este pretensionat și reglat la o concentricitate < 0,005 mm. Pentru o precizie a concentricității < 3 µm, durabilitate mai mare și siguranță sporită a execuției.

**Adaptat pentru:**

Capete de alezat Cod 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

**Livrare:**

Suport pentru capete de alezat complet cu șurub de tragere, cheie fixă pentru șuruburi de tragere și cheie de acționare.

Vă rugăm să comandați separat cheia pentru șuruburi cu locaș hexagonal, dacă este necesară.

**Descriere tehnică**

Lungimea cozii L <sub>s</sub>	56 mm
Pentru Ø capului de alezare	35 - 41,99 mm
Cheie fixă Cod 239901	SW10
Lungimea totală L <sub>ges</sub>	176 mm
Cheie de acționare Cod 239902	SW3 (6Nm)
Șurub de tragere Cod 239900	5
Lungime activă A	120 mm
Ø cozii D <sub>s</sub> h6	25 mm
Tip de coadă	scurt
Răcire interioară	da

Tip produs

Alezor

---

**Accesorii**

Șurub de tragere Tip 5

239900 5

Cheie fixă pentru șuruburi de tragere Acționare SW10

239901 SW10