



## KOMET Reamax® TS Suport DAH® Zero Coadă cilindrică, lung, Pentru Ø capului de alezare: 20-21,99mm



### Date comandă

Numărul de comandă	239940 20-21,99
GTIN	
Clasa articolului	27E

### Descriere

#### Execuție:

Suportul este pretensionat și reglat la o concentricitate < 0,005 mm. Pentru o precizie a concentricității < 3 µm, durabilitate mai mare și siguranță sporită a execuției.

#### Adaptat pentru:

Capete de alezat Cod 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

#### Livrare:

Suport pentru capete de alezat complet cu șurub de tragere, cheie fixă pentru șuruburi de tragere și cheie de acționare.

Vă rugăm să comandați separat cheia pentru șuruburi cu locaș hexagonal, dacă este necesară.

### Descriere tehnică

Pentru Ø capului de alezare	20 - 21,99 mm
Cheie fixă Cod 239901	SW5
Șurub de tragere Cod 239900	2
Lungimea cozii L <sub>s</sub>	50 mm
Lungime activă A	140 mm
Lungimea totală L <sub>ges</sub>	205 mm
Cheie de acționare Cod 239902	SW2,5 (2,5Nm)
Ø cozii D <sub>s</sub> h6	20 mm
Tip de coadă	lung
Răcire interioară	da

Tip produs

Alezor

---

**Accesorii**

Șurub de tragere Tip 2

239900 2

Cheie fixă pentru șuruburi de tragere Acționare SW5

239901 SW5