


CNMG 120404, Categorie: SP0819

Date comandă

Numărul de comandă	250182 SP0819
GTIN	2050001938138
Clasa articolului	28A

Descriere

CNMG 120404 SP0819 Categorie: SP0819

Sfârâmător de așchii: 4E

Adâncime de tăiere a_p : 1 - 5,5 mm

Avans f : 0,15 - 0,55 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 30 - 120 m/min

Viteză de așchiere v_c Aplicație secundară: 150 - 320 m/min

Descriere tehnică

Sfârâmător de așchii	4E
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	30 - 120 m/min
Viteză de așchiere v_c Aplicație secundară	150 - 320 m/min
Adâncime de tăiere a_p	1 - 5,5 mm
Avans f	0,15 - 0,55 mm/rot
Aplicație secundară	M
Aplicația principală	S

Rază la colț	0,4 mm
Condiție de tăiere	continuu
Categorie	SP0819
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120404
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire