



CNMG 120404, Categorie: KW10

Date comandă

Numărul de comandă	250210 KW10
GTIN	4960664220779
Clasa articolului	25E

Descriere

CNMG 120404 KW10 Categorie: KW10
 Sfărâmtor de aşchii: AH
 Adâncime de tăiere a_p : 1 - 4 mm
 Avans f : 0,1 - 0,35 mm/rot
 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 60 - 400 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,1 - 0,35 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	1 - 4 mm
Rază la colț	0,4 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	60 - 400 m/min
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Aplicația principală	N
Sfărâmtor de aşchii	AH
Categorie	KW10

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120404
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire