

**HOLEX®**
**CNMG 160608 Set cu 10 bucăți, Categorie: HBX020**

**Date comandă**

Numărul de comandă	250258 HBX020
GTIN	4045197661562
Clasa articolului	22D

**Descriere**

CNMG 160608 Set cu 10 bucăți HBX020 Categorie: HBX020

Sfârâmător de așchii: PM

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 1 - 6,5 mm

Avans  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/rot

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 80 - 300 m/min

**Descriere tehnică**

Avans $f$	0,05 - 0,5 mm/rot
Adâncime de tăiere $a_p$	1 - 6,5 mm
Rază la colț	0,8 mm
Aplicația principală	P
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	80 - 300 m/min
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Sfârâmător de așchii	PM

Categorie	HBX020
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Serie	Bară pentru strunjire interioară
Serie	Cuțit pentru strunjire eco-QT / eco
Serie	Cuțit de strunjit
Serie	Cuțit pentru strunjire QuickTurn
Serie	Cap de filetat
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 160608
Numărul de schimbări / tășuri	4
Disponerea plăcuțelor amovibile	neutru