

**HOLEX®****CNMG 160608 Set cu 10 bucăți, Categorie: HBX130****Date comandă**

Numărul de comandă	250258 HBX130
GTIN	4045197661586
Clasa articolului	22D

**Descriere**

CNMG 160608 Set cu 10 bucăți HBX130 Categorie: HBX130

Sfărâmbător de așchii: MM

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 1 - 6 mmAvans  $f$ : 0,05 - 0,55 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 60 - 200 m/min**Descriere tehnică**

Rază la colț	0,8 mm
Aplicația principală	M
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 200 m/min
Avans $f$	0,05 - 0,55 mm/rot
Sfărâmbător de așchii	MM
Adâncime de tăiere $a_p$	1 - 6 mm

Categorie	HBX130
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Serie	Bară pentru strunjire interioară
Serie	Cuțit pentru strunjire eco-QT / eco
Serie	Cuțit de strunjit
Serie	Cuțit pentru strunjire QuickTurn
Serie	Cap de filetat
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 160608
Numărul de schimbări / tășuri	4
Disponerea plăcuțelor amovibile	neutru