


**CNMG 120416, Categorie: CA6525**

**Date comandă**

Numărul de comandă	250216 CA6525
GTIN	4960664471379
Clasa articolului	25E

**Descriere**

CNMG 120416 CA6525 Categorie: CA6525

Sfărâmbător de așchii: MS

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,7 - 4 mm

Avans  $f$ : 0,1 - 0,35 mm/rot

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 60 - 220 m/min

**Descriere tehnică**

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 220 m/min
Aplicația principală	M
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Avans $f$	0,1 - 0,35 mm/rot
Adâncime de tăiere $a_p$	0,7 - 4 mm
Rază la colț	1,6 mm
Sfărâmbător de așchii	MS
Categorie	CA6525

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120416
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire