



## KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuțe amovibile Coadă ABS®, 4×D, Ø DC: 25mm



### Date comandă

Numărul de comandă	236603 25
GTIN	4047109181694
Clasa articolului	24P

### Descriere

#### Execuție:

**Toleranță la alezare:** D – 0,1 / + 0,3

#### Aplicație:

Cu plăcuțe amovibile Cod 236605 – 236610.

#### Notă:

- **A se utiliza doar în cazul condițiilor stabile de funcționare a mașinii.**
- **Modelul 2×D și 3×D cu coadă ABS® se livrează la cerere.**
- **Găurire cu decalaj al axei până la  $V_{max} = 0,25$  mm.**
- **Ø maxim = D + 0,5 mm poate fi obținut prin modular.**
- **Modelul cu coadă PSC se livrează la cerere.**

### Descriere tehnică

Ø cozii ABS® D <sub>s</sub>	50 mm
Lungime utilă L <sub>1</sub>	100 mm
Număr de dinți Z	1
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SOGX 080308 24-...
Serie	KUB Pentron®
Ø nominal D	25
Lungime activă L <sub>A</sub>	133 mm

Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuțe amovibile până la	4×D
Coadă tip	ABS
Utilizare găurire	Condiționat găurire de centruire
Utilizare găurire	Condiționat bombat
Utilizare găurire	Condiționată găurirea transversală
Utilizare găurire	Condiționată găurirea în set
Utilizare găurire	condiționat ieșire oblică
Utilizare găurire	Condiționată găurirea în set
Răcire interioară	da
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Set de șuruburi de strângere Torx Plus® 10 buc. Acționare 8IP1	239652 8IP1
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,3 Nm	211750 1,3