


**KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuțe amovibile Coadă ABS®, 4×D, Ø DC: 15mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	236603 15
GTIN	4047109223196
Clasa articolului	24P

**Descriere**
**Execuție:**
**Toleranță la alezare:** D – 0,1 / + 0,3

**Aplicație:**

Cu plăcuțe amovibile Cod 236605 – 236610.

**Notă:**

- **A se utiliza doar în cazul condițiilor stabile de funcționare a mașinii.**
- **Modelul 2×D și 3×D cu coadă ABS® se livrează la cerere.**
- **Găurire cu decalaj al axei până la  $V_{max} = 0,25$  mm.**
- **Ø maxim = D + 0,5 mm poate fi obținut prin modulare.**
- **Modelul cu coadă PSC se livrează la cerere.**

**Descriere tehnică**

Număr de dinți Z	1
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SOGX 040204 10-...
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	239652 5IP1 (0,38 Nm)
Ø cozii ABS® D <sub>s</sub>	50 mm
Lungime utilă L <sub>1</sub>	60 mm
Serie	KUB Pentron®
Ø nominal D	15
pentru Ø inch	19/32 inch

Lungime activă L <sub>A</sub>	88 mm
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuțe amovibile până la	4×D
Coadă tip	ABS
Utilizare găurire	Condiționat găurire de centruire
Utilizare găurire	Condiționat bombat
Utilizare găurire	Condiționată găurirea transversală
Utilizare găurire	Condiționată găurirea în set
Utilizare găurire	condiționat ieșire oblică
Utilizare găurire	Condiționată găurirea în set
Răcire interioară	da
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

## Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 0,38 Nm	211750 0,38
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 5IP	674252 5IP
Set de șuruburi de strângere Torx Plus® 10 buc. Acționare 5IP1	239652 5IP1