

**Lanț de ridicat 3 lanțuri, Lungime utilă: 2m****Date comandă**

Numărul de comandă	086437 2
GTIN	4032378140909
Clasa articolului	08Y

**Descriere****Execuție:**

Lanțuri de ridicat cu sprijin H (autorizat de asociația profesională germană).  
Zală foarte rezistentă pentru susținerea lanțului cu cârlig cu cap tip furcă, cu lanț vopsit negru.

**Notă:**

La cerere se pot livra și alte mărimi, modele (de exemplu, cârlig cu siguranță).

**Descriere tehnică**

Lungime utilă	2 m
Ø lanțului	10 mm
Capacitate portantă WLL $\beta = 0^\circ - 45^\circ$	6700 kg
Capacitate portantă WLL $\beta = 45^\circ - 60^\circ$	4750 kg
Tip produs	Lanț de ridicat

