


CNMG 120412, Categorie: CA510

Date comandă

Numărul de comandă	250214 CA510
GTIN	4960664696918
Clasa articolului	25E

Descriere

CNMG 120412 CA510 Categorie: CA510
 Sfărâmător de așchii: PS
 Adâncime de tăiere a_p : 1 - 3,5 mm
 Avans f : 0,15 - 0,35 mm/rot
 Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 80 - 450 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,15 - 0,35 mm/rot
Sfărâmător de așchii	PS
Condiție de tăiere	continuu
Adâncime de tăiere a_p	1 - 3,5 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 450 m/min
Aplicația principală	P
Rază la colț	1,2 mm
Categorie	CA510

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120412
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire