



## KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuțe amovibile Coadă ABS®, 4×D, Ø DC: 20mm



### Date comandă

Numărul de comandă	236603 20
GTIN	4047109181496
Clasa articolului	24P

### Descriere

#### Execuție:

**Toleranță la alezare:** D – 0,1 / + 0,3

#### Aplicație:

Cu plăcuțe amovibile Cod 236605 – 236610.

#### Notă:

- **A se utiliza doar în cazul condițiilor stabile de funcționare a mașinii.**
- **Modelul 2×D și 3×D cu coadă ABS® se livrează la cerere.**
- **Găurire cu decalaj al axei până la  $V_{max} = 0,25$  mm.**
- **Ø maxim = D + 0,5 mm poate fi obținut prin modulare.**
- **Modelul cu coadă PSC se livrează la cerere.**

### Descriere tehnică

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Ø cozii ABS® D <sub>s</sub>	50 mm
Lungime utilă L <sub>1</sub>	80 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SOGX 060206 18-...
Număr de dinți Z	1
Serie	KUB Pentron®
Ø nominal D	20
Lungime activă L <sub>A</sub>	112 mm

Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuțe amovibile până la	4×D
Coadă tip	ABS
Utilizare găurire	Condiționat găurire de centruire
Utilizare găurire	Condiționat bombat
Utilizare găurire	Condiționată găurirea transversală
Utilizare găurire	Condiționată găurirea în set
Utilizare găurire	condiționat ieșire oblică
Utilizare găurire	Condiționată găurirea în set
Răcire interioară	da
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,0 Nm	211750 1,0
Set de șuruburi de strângere Torx Plus® 10 buc. Acționare 6IP2	239652 6IP2