



Reflector cu LED și acumulator, Putere absorbită: 20



Date comandă

Numărul de comandă	081208 20
GTIN	4069515011235
Clasa articolului	02A

Descriere

Execuție:

Reflector robust cu LED cu carcasă de aluminiu rezistentă la șocuri și muchie de protecție din cauciuc.

- **Lumină slabă, cu puține umbre, fără efect de orbire și cu dezvoltare redusă de căldură.**
- **Putere mare de lumină, consum redus de energie.**
- **Aprobate pentru utilizarea în aer liber și în zone umede.**

Lampă de lucru **LED de tip COB** cu geam din sticlă translucidă pentru o iluminare omogenă și plăcută.

Livrare:

Inclusiv încărcător.

Descriere tehnică

Lungimea totală	196 mm
Înălțimea totală	226 mm
Lățimea totală	68 mm
Tip acumulator	Litiu-Ion
Flux luminos	1100 - 2200 lm

Fișă de date

Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Corpuri de iluminat	Lampă cu LED
Clasă de protecție IP	IP 65
Putere absorbită	20 W
Tip produs	Reflector