



## KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuțe amovibile Coadă ABS®, 4×D, Ø DC: 30mm



### Date comandă

Numărul de comandă	236603 30
GTIN	4047109194465
Clasa articolului	24P

### Descriere

#### Execuție:

**Toleranță la alezare:** D – 0,1 / + 0,3

#### Aplicație:

Cu plăcuțe amovibile Cod 236605 – 236610.

#### Notă:

- **A se utiliza doar în cazul condițiilor stabile de funcționare a mașinii.**
- **Modelul 2×D și 3×D cu coadă ABS® se livrează la cerere.**
- **Găurire cu decalaj al axei până la  $V_{max} = 0,25$  mm.**
- **Ø maxim = D + 0,5 mm poate fi obținut prin modulare.**
- **Modelul cu coadă PSC se livrează la cerere.**

### Descriere tehnică

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	239652 8IP6 (2,2 Nm)
Număr de dinți Z	1
Lungime utilă L <sub>1</sub>	120 mm
Ø cozii ABS® D <sub>s</sub>	50 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SOGX 09T308 28-...
Serie	KUB Pentron®
Ø nominal D	30
Lungime activă L <sub>A</sub>	155 mm

Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuțe amovibile până la	4×D
Coadă tip	ABS
Utilizare găurire	Condiționat găurire de centruire
Utilizare găurire	Condiționat bombat
Utilizare găurire	Condiționată găurirea transversală
Utilizare găurire	Condiționată găurirea în set
Utilizare găurire	condiționat ieșire oblică
Utilizare găurire	Condiționată găurirea în set
Răcire interioară	da
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

## Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm	211750 2,2
Set de șuruburi de strângere Torx Plus® 10 buc. Acționare 8IP6	239652 8IP6
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP