


CNMG 120404, Categorie: CA6525

Date comandă

Numărul de comandă	250210 CA6525
GTIN	4960664471348
Clasa articolului	25E

Descriere

CNMG 120404 CA6525 Categorie: CA6525
 Sfărâmător de aşchii: MS
 Adâncime de tăiere a_p : 0,7 - 4 mm
 Avans f : 0,1 - 0,35 mm/rot
 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 60 - 220 m/min

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Aplicația principală	M
Adâncime de tăiere a_p	0,7 - 4 mm
Avans f	0,1 - 0,35 mm/rot
Rază la colț	0,4 mm
Sfărâmător de aşchii	MS
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	60 - 220 m/min
Categorie	CA6525

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120404
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire