

**KOMET® Lamă de retezat HSS-Co5, Tip: A1/2A****Date comandă**

Numărul de comandă	240014 A1/2A
GTIN	4047109015654
Clasa articolului	24H

Descriere

KOMET® Lamă de retezat HSS-Co5 A1/2A Înălțime h: 16 mm

Lățime b: 4 mm

Lungimea totală L: 150 mm

Descriere tehnică

Tip	A1/2A
Înălțime h	16 mm
Lățime b	4 mm
Lungimea totală L	150 mm
Materialul sculei	HSS Co 5
Tip produs	Plăcuță pentru strunjire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
continuu	recomandat		
neregulat	recomandat		

întrerupt	recomandat
Uscat	recomandat