

Garant**GARANT Vap Tap Tarod de mașină pentru găuri străpunse + burghiu elicoidal pentru găuri de centrare, Pentru filet metric: M3-12****Date comandă**

Numărul de comandă	146721 M3-12
GTIN	4069515004725
Clasa articolului	13V

Descriere**Execuție:**

La deschiderea cutiei, sculele se ridică automat și pot fi scoase fără probleme.

Compus din tarozi de mașină M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 și burghie elicoidale pentru găuri de centrare Ref. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Conținut:

Câte 1 tarod de mașină M3 – M12 Cod 132642 și carotă Cod 114580

Descriere tehnică

Tip de filet	M
Unghi al flancurilor	60 grad
Standard	DIN 376
Standard	DIN 371
Tip produs	Tarod

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/146721-M3-12>
