

**HOLEX®**
**CNMG 120408 Set cu 10 bucăți, Categorie: HBX020**

**Date comandă**

Numărul de comandă	250252 HBX020
GTIN	4045197661524
Clasa articolului	22D

**Descriere**

CNMG 120408 Set cu 10 bucăți HBX020 Categorie: HBX020

Sfărâmbător de așchii: PM

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 1 - 6,5 mm

Avans  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/rot

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 80 - 300 m/min

**Descriere tehnică**

Avans $f$	0,05 - 0,5 mm/rot
Rază la colț	0,8 mm
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	80 - 300 m/min
Sfărâmbător de așchii	PM
Adâncime de tăiere $a_p$	1 - 6,5 mm

Categorie	HBX020
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Serie	Cuțit pentru strunjire eco-QT / eco
Serie	Cuțit de strunjit
Serie	Cuțit pentru strunjire QuickTurn
Serie	Cap de filetat
Serie	Bară pentru strunjire interioară
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120408
Numărul de schimbări / tășuri	4
Disponerea plăcuțelor amovibile	neutru