

**Set de suporturi pentru randalinare ECO, Mărime coadă: 12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	290050 12
GTIN	4030741082870
Clasa articolului	29H

Descriere**Conținut:**

Câte 1 suport Eco pentru randalinare Cod 290036 și Cod 290039: Ref. 12

3 buc. randaline Cod 290161: Ref. 15×4/0,6

2 buc. randalină Cod 290161: Ref. 15×4/0,8

Câte 1 randalină Cod 290176 și Cod 290181: Ref. 15×4/0,6; 15×4/0,8; 15×4/1,0

2 buc. știft de rulare Cod 299911: Ref. 4

1 buc. știft de rulare Cod 299911: Ref. 2

Descriere tehnică

Direcție de tăiere	Stânga și dreapta
Pentru profil randalinat	RBR 2×BL
Pentru profil randalinat	RAA 2×AA
Pentru profil randalinat	RBL 2×BR
Pentru profil randalinat	RGV30° 1×GE30°
Pentru profil randalinat	RGV30° 1×GE30°

Fișă de date

Pentru profil randalinat	RBL 1×BR
Pentru profil randalinat	RBR 1×BL
Pentru profil randalinat	RGV30° 1×GE30°
Pentru profil randalinat	RAA 1×AA
Pentru profil randalinat	RGE45° BL/BR45°
Tip produs	Sculă de randalinat