



Unitate de fretare compactă, Tip: ISG1200



Date comandă

Numărul de comandă	354405 ISG1200
GTIN	085144000000
Clasa articolului	35B

Descriere

Execuție:

- Introducerea simplă a parametrilor de contracție prin scanarea codurilor de bare.
- Tehnologia de inducție cu economie de energie asigură durată lungă de viață a sculei.
- Centrare precisă a sculei.
- Cerințe de spațiu redus și utilizare mobilă.
- Putere maximă de prindere și durabilitate îndelungată chiar și în medii uleioase.
- Unitățile de contracție ThermoGrip® reprezintă tehnologia inovatoare de contracție premium timp de peste 20 de ani.
- Interval de prindere Ø 3 - 32 mm pentru toate portscule cu strângere rapidă T, TSF, TB (HSS Ø 6 - 16 mm / HM Ø 3 - 32 mm).
- Răcire cu aer integrată (adaptor de răcire opțional).
- Lungimea maximă a sculei la HSK-A63 este 450 mm.
- Optim pentru bancuri de lucru.

Livrare:

- 1 scanner de coduri de bare
- Set bandă magnetică
- Catalog portscule cu strângere rapidă
- Mănuși de protecție
- Plăci de ecranare

· Manual de utilizare

Accesorii opționale:

Plăci de ecranare Cod 354241, suporturi de bază pentru scule Cod 354225 – 354227.

Descriere tehnică

Putere	6,5 kW
Racord	400V / 16A / 50Hz
Înălțime	767 mm
Lățime	315 mm
Timp de răcire	300 s
Greutate	25 kg
Lungime	410 mm
Tip produs	Unitate de fretare compactă

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/354405-ISG1200>