

Garant**Suporturi pentru strunjit cu caneluri, PSC 63, Ø de strângere D1: 32mm****Date comandă**

Numărul de comandă	318890 32
GTIN	4069515004961
Clasa articolului	31G

Descriere**Execuție:**

GARANT - Stabilitate și efect de amortizare a vibrațiilor mai mari datorită înfășurării barei pentru strunjire interioară.

Aplicație:

Pentru montarea pe centre de frezare / de strunjire.

Pentru prinderea barelor de strunjit.

Notă:

Bolț de pretensionare PSC la cerere.

Descriere tehnică

L ₁	85 mm
Ø exterior D	65 mm
Ø de prindere D ₁	32 mm
Lungime activă dimensiune A	105 mm
Suport	PSC 63
Normă pentru suport	ISO 26623-2
Răcire interioară	da
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

