

 KOMET

**KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuțe amovibile Coadă ABS®, 4×D, Ø DC: 44,5mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	236603 44,5
GTIN	4047109222755
Clasa articolului	24P

**Descriere**
**Execuție:**
**Toleranță la alezare:** D – 0,1 / + 0,3

**Aplicație:**

Cu plăcuțe amovibile Cod 236605 – 236610.

**Notă:**

- **A se utiliza doar în cazul condițiilor stabile de funcționare a mașinii.**
- **Modelul 2×D și 3×D cu coadă ABS® se livrează la cerere.**
- **Găurire cu decalaj al axei până la  $V_{max} = 0,25$  mm.**
- **Ø maxim = D + 0,5 mm poate fi obținut prin modular.**
- **Modelul cu coadă PSC se livrează la cerere.**

**Descriere tehnică**

Număr de dinți Z	1
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SOGX 130508 46-...
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	239652 20IP (6,3 Nm)
Ø cozii ABS® D <sub>s</sub>	63 mm
Lungime utilă L <sub>1</sub>	180 mm
Serie	KUB Pentron®
Ø nominal D	44,5
pentru Ø inch	1 3/4 inch

Lungime activă L <sub>A</sub>	226 mm
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuțe amovibile până la	4×D
Coadă tip	ABS
Utilizare găurire	Condiționat găurire de centruire
Utilizare găurire	Condiționat bombat
Utilizare găurire	Condiționată găurirea transversală
Utilizare găurire	Condiționată găurirea în set
Utilizare găurire	condiționat ieșire oblică
Utilizare găurire	Condiționată găurirea în set
Răcire interioară	da
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

## Accesorii

Tijă de 8 mm cu magnetcu suport de biți 1/4 inch Lungimea totală 50 mm	659874 50
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Set de șuruburi de strângere Torx Plus® 10 buc. Acționare 20IP	239652 20IP
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm	659906 1600
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 1600 cNm	659957 1600