



KOMET Reamax® TS Suport DAH® Zero Coadă cilindrică, lung, Pentru Ø capului de alezare: 27-34,99mm



Date comandă

Numărul de comandă	239940 27-34,99
GTIN	
Clasa articolului	27E

Descriere

Execuție:

Suportul este pretensionat și reglat la o concentricitate < 0,005 mm. Pentru o precizie a concentricității < 3 µm, durabilitate mai mare și siguranță sporită a execuției.

Adaptat pentru:

Capete de alezat Cod 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Livrare:

Suport pentru capete de alezat complet cu șurub de tragere, cheie fixă pentru șuruburi de tragere și cheie de acționare.

Vă rugăm să comandați separat cheia pentru șuruburi cu locaș hexagonal, dacă este necesară.

Descriere tehnică

Lungimea cozii L _s	56 mm
Lungimea totală L _{ges}	236 mm
Cheie fixă Cod 239901	SW8
Șurub de tragere Cod 239900	4
Pentru Ø capului de alezare	27 - 34,99 mm
Lungime activă A	180 mm
Cheie de acționare Cod 239902	SW3 (5Nm)
Ø cozii D _s h6	25 mm
Tip de coadă	lung
Răcire interioară	da

Tip produs

Alezor

Accesorii

Șurub de tragere Tip 4

239900 4

Cheie fixă pentru șuruburi de tragere Acționare SW8

239901 SW8