

 **KOMET**
**KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuțe amovibile Coadă ABS®, 4×D, Ø DC: 17,5mm**

**Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 236603 17,5   |
| GTIN               | 4047109190276 |
| Clasa articolului  | 24P           |

**Descriere**
**Execuție:**
**Toleranță la alezare:** D – 0,1 / + 0,3

**Aplicație:**

Cu plăcuțe amovibile Cod 236605 – 236610.

**Notă:**

- **A se utiliza doar în cazul condițiilor stabile de funcționare a mașinii.**
- **Modelul 2×D și 3×D cu coadă ABS® se livrează la cerere.**
- **Găurire cu decalaj al axei până la  $V_{max} = 0,25$  mm.**
- **Ø maxim = D + 0,5 mm poate fi obținut prin modulare.**
- **Modelul cu coadă PSC se livrează la cerere.**

**Descriere tehnică**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Lungime utilă L <sub>1</sub>             | 72 mm                |
| Ø cozii ABS® D <sub>s</sub>              | 50 mm                |
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile | 239652 6IP1 (0,6 Nm) |
| Număr de dinți Z                         | 1                    |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă                | SOGX 050204 12-...   |
| Serie                                    | KUB Pentron®         |
| Ø nominal D                              | 17.5                 |
| pentru Ø inch                            | 11/16 inch           |

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Lungime activă L <sub>A</sub>                                    | 103 mm                             |
| Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuțe amovibile până la | 4×D                                |
| Coadă tip  | ABS                                |
| Utilizare găurire  | Condiționat găurire de centruire   |
| Utilizare găurire  | Condiționat bombat                 |
| Utilizare găurire  | Condiționată găurirea transversală |
| Utilizare găurire  | Condiționată găurirea în set       |
| Utilizare găurire  | condiționat ieșire oblică          |
| Utilizare găurire  | Condiționată găurirea în set       |
| Răcire interioară  | da                                 |
| Strategie de așchiere  | HPC                                |
| Tip produs   | Burghiu cu plăcuțe amovibile       |

## Accesorii

|   |             |
|---|-------------|
| Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP | 674252 6IP  |
| Set de șuruburi de strângere Torx Plus® 10 buc. Acționare 6IP1          | 239652 6IP1 |
| Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 0,6 Nm           | 211750 0,6  |