

Garant

Suporturi de etichete pentru portscule, Pentru Ø manșonului portsculei: 63-RDmm



Date comandă

Numărul de comandă	359140 63-RD
GTIN	4069515007924
Clasa articolului	31T

Descriere

Execuție:

- Material plastic flexibil cu element auxiliar de blocare.
- Suprafață existentă pentru lipirea unei etichete (Ref. 25×54 mm).

Avantaj:

- Pentru introducerea pe flanșa de prindere a portsculei.
- După presetarea sculelor, se imprimă etichetele cu dimensiunile măsurate și se lipesc pe suportul de etichete.

Aplicație:

- Nu mai este necesară scrierea de mână și ștergerea este eliminată.
- Curat și ordonat (nu mai sunt necesare fițuici!).

Adaptat pentru:

Tip SK – DIN 69871, JIS B 6339 (MAS-BT), ANSI.

Tip HSK – DIN 69893, Forma A, B, E, F, T.

Descriere tehnică

Culoarea	roșie
Pentru Ø manșonului portsculei	63 mm
Recomandat pentru codul de culoare	SK 40

Fișă de date

Recomandat pentru codul de culoare	TS 63
Recomandat pentru codul de culoare	HSK 63
Recomandat pentru codul de culoare	PSC 63
Tip produs	Clips