



KOMET Reamax® TS Suport DAH® Zero Coadă cilindrică, lung, Pentru Ø capului de alezare: 35-41,99 mm



Date comandă

Numărul de comandă	239940 35-41,99
GTIN	4047109280076
Clasa articolului	27E

Descriere

Execuție:

Suportul este pretensionat și reglat la o concentricitate < 0,005 mm. Pentru o precizie a concentricității < 3 µm, durabilitate mai mare și siguranță sporită a execuției.

Adaptat pentru :

Capete de alezat Cod 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Livrare:

Suport pentru capete de alezat complet cu șurub de tragere, cheie fixă pentru șuruburi de tragere și cheie de acționare.

Vă rugăm să comandați separat cheia pentru șuruburi cu locaș hexagonal, dacă este necesară.

Răcire interioară: da

Lungime activă A: 200 mm

Lungimea totală L_{ges}: 256 mm

Lungimea cozii L_s: 56 mm

Ø cozii D_s h6: 25 mm

Șurub de tragere Cod 239900: 5

Cheie fixă Cod 239901: SW10

Descriere tehnică

Lungimea cozii L _s	56 mm
Șurub de tragere Cod 239900	5
Cheie de acționare Cod 239902	SW3 (6Nm)
Lungime activă A	200 mm
Pentru Ø capului de alezare	35 - 41,99 mm

Lungimea totală L _{ges}	256 mm
Cheie fixă Cod 239901	SW10
Ø cozii D _s h6	25 mm
Tip de coadă	lung
Răcire interioară	da
Tip produs	Alezor

Accesorii

Șurub de tragere Tip 5	239900 5
Cheie fixă pentru șuruburi de tragere Acționare SW10	239901 SW10